

Évier KS

Eviers

Code: 2182 460



CARACTÉRISTIQUES

ACCROCHES COULISSANTS

Système exclusif d'installation Foster qui permet aux crochets de fixation de glisser sur tout le périmètre de l'évier. Il permet une installation facile en pouvant positionner les crochets aux endroits les plus accessibles.

CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

PLUS DE VALEUR

Foster utilise un acier plus épais que les épaisseurs moyennes utilisées par les autres fabricants. C'est ainsi que, grâce aussi à sa longue expérience, Foster sait comment fabriquer des éviers de qualité supérieure et avec une meilleure résistance au vieillissement.

VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

DÉTAILS

Bord d'installation

Standard (bord de 8 mm)

Finition


Brossée Foster

Matériau

Acier inoxydable AISI 304

Textures	Microfoster
Base	80-90 cm
Dimensions	860x500 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	1 trou en standard
Trou d'encastrement	840x480 mm
Égouttoir	Non
Largeur	86 cm
Mesure cuve	340x400mm
Numéro cuves	2 cuves
Vidange	Vidange de 3,5

DESSINS TECHNIQUES



GALERIE




ACCESSOIRES OPTIONNELS




Cuvette blanche



Kit planche de découpe en bois Iroko avec tamis en acier inoxydable



Panier à vaisselle inox



Panier à vaisselle inox



Panier en acier inoxydable



Planche de découpe coulissant Iroko



Planche de découpe en bois Iroko



Planche de découpe en HPDE



Planche de découpe en verre



Planche de découpe en verre



Planche de découpe Twin en bois Iroko



Planche de découpe Twin in HDPE



Kit râpes avec anneau de support et cuvette

AVERTISSEMENT

Les accessoires 8159101, 8100303,8151000 ne peuvent être utilisés qu'avec l'accessoire 8644101